

Wasvoorschrift

Deze doek heeft bewust geen waslabel. De van toepassing zijnde wassymbolen zie je in de rechterkolom van dit blad. De doeken dienen gescheiden gewassen te worden voor het eerste gebruik om zo kleurafgifte aan andere wasstukken te voorkomen.

De doeken kunnen tot 60 °C worden gewassen in de wasmachine met een kleurwasmiddel. Gebruik geén wasverzachter, hierdoor wordt de werking van de microvezeldoeken ernstig aangetast. Let daarbij goed op de samenstelling van vloeibare wasmiddelen en ook pods.

Was de microvezeldoeken altijd in een fijnmazige waszak om aanhechting van waspluizen te voorkomen. De Geweldigschoon microvezeldoeken mogen bij lage temperatuur in de wasdroger, maar voorkom pluisaanhechting en vermijd het tegelijk drogen met andere wasstukken. De doeken kunnen niet worden gestreken.

Omdat microvezeldoeken met het water ook kalk opnemen, is het raadzaam deze 1 x per jaar of eens in de 2 jaar te ontkalken met een natuurlijke ontkalker. Zo blijven de doeken ook op lange termijn mooi zacht en soepel.

*Betekenis
wassymbolen*



normale was
tot 60 °C



geen bleek-
middelen



mag in de droger
bij lagere
temperatuur



niet strijken



niet chemisch
reinigen

Vlekkeloos en streeploos nadrogen



Geweldigschoon.nl

Bezoek onze website voor een
overzicht van al onze producten.

Volg ons

Voor leuke acties volg ons op
f Facebook/geweldigschoon

Klantenservice

info@geweldigschoon.nl
of +31 6 33 89 93 78

Autodroogdoek

Bereik een ongekend streeploos en vlekkeloos
eindresultaat bij het nadrogen van het achtergebleven
vocht na een wasbeurt van jouw auto.

De **Geweldigschoon Autodroogdoek** is speciaal gemaakt voor het vlekkeloos en streeploos nadrogen van het achtergebleven vocht op jouw voertuig na elke wasbeurt. Zo heb je eenvoudig en snel een streeploos en glanzend resultaat.

Geweldigschoon autodroogdoek

Je kunt de autodroogdoek gebruiken zowel na een handmatige- of machinale reiniging (wasstraat) van het voertuig.

Nadat de auto grondig is gewassen en afgespoeld, droog je eenvoudig met de doek de achtergebleven druppels en het vocht op.

De doek is bijzonder slijtvast en staat bij correct gebruik garant voor jarenlang droogplezier.

Autodroogdoek gebruiksinstructies

Controleer altijd voor gebruik van de droogdoek of het voertuig helemaal goed is gereinigd en voldoende is afgespoeld met water. Voorkom het gebruik van de droogdoek op achtergebleven vuile delen en restjes om zo krasvorming te voorkomen.

Wanneer de doek per ongeluk contact maakt met de vloer of andere vuile delen, moet deze eerst worden gereinigd voor gebruik.



De **Geweldigschoon autodroogdoek** is verkrijgbaar in:
50 x 80 cm (L)
of 40 x 40 cm (S)

*Dubbelgedraaide
vezelstructuur*



Kleur

Lakvriendelijk en krasvrij

Krachtige absorberende werking

De innovatieve doek is gemaakt van uiterst hoogwaardige microvezel en heeft een materiaal volume van 1.600 GSM (gewicht per vierkante meter). Daarmee behoort deze droogdoek tot een van de meest geavanceerde en kwalitatieve in zijn soort.

Extra lange microvezels en de dubbelgedraaide vezeltechniek zorgen ervoor dat de droogdoek tegelijkertijd lakvriendelijk en krasvrij in gebruik is.

Hierdoor heeft de auto droogdoek een zeer krachtig absorberende werking, waarbij de droogdoek tot wel 5 keer zijn gewicht in water (zo'n 3,5 liter) opneemt.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat individuele vezels of draden van de droogdoek tijdens gebruik of daarna 'langer' worden. Dit is geen productfout, maar een kenmerk van de dubbelgedraaide vezelstructuur. Dit heeft geen invloed op de prestaties van het doek.



De **Geweldigschoon autodroogdoek L** droogt moeiteloos één grote gezinsauto.

De **Geweldigschoon autodroogdoek S** droogt moeiteloos één kleine gezinsauto.



Tip

- o De autodroogdoek is ook te gebruiken voor het drogen van andere oppervlakken.

De **Geweldigschoon Raamdoekenset** is verkrijgbaar in de kleur zwart.